

Obudowy na akumulatory OA przeznaczone są do powieszenia, postawienia lub montażu na szynie TS-35 (wersja OA7D) akumulatorów (SLA / AGM / VRLA) o pojemnościach do 100 Ah. Obudowy z akumulatorem stanowią element uzupełniający w systemach zasilania urządzeń stosowanych w systemach security, a także w automatyce przemysłowej i telekomunikacji.



## ZASTOSOWANIE

- Systemy alarmowe
- Automatyka przemysłowa
- Telekomunikacja
- kolejnictwo

## CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- zamknięta obudowa przeznaczona do zawieszenia na ścianie, postawienia lub zawieszenia na szynie TS/DIN (M OA7D)
- zamykanie na wkręty - opcjonalnie możliwe wykonanie z zamkiem na klucz
- przetłoczenia ustalające dystans od ściany - możliwość ułożenia przewodów
- otwory – przepusty kablowe

## WYPOSAŻENIE

- szafka malowana proszkowo RAL 7035 lub wykonana z blachy stalowej w powłoce alucynkowej DX51D+AZ (OA7D)
- zamykana na wkręty
- dystans umożliwiający montaż na ścianie
- wytłoczone stopki do postawienia
- uchwyty na szynę DIN nie są częścią wyposażenia szafki M OA7D – konieczność dokupienia osobno

## WERSJE OBUDÓW

Wersja	Miejsce na akumulator	Wymiary (S x W x G) [mm]
OA7D	1 x 7Ah lub 2 x 5Ah	200 x 131 x 86
OA65	1 x 65Ah lub 1 x 100Ah lub 2 x 40Ah lub 4 x 18Ah	402x 240 x 204
OA2x65	2 x 65Ah lub 2 x 100Ah lub 4 x 40Ah lub 8 x 18Ah	402 x 481 x 204

## WSKAZÓWKI INSTALACYJNE

1. Instalowanie urządzeń z bateriami akumulatorów powinien wykonywać pracownik posiadający odpowiednie kwalifikacje.
2. Po montażu na ścianie lub szynie DIN uzbroić otwory przeznaczone do wyprowadzenia przewodów w przepusty kablowe dostarczane w komplecie.
3. Przeprowadzić przewody do połączenia baterii z systemem zasilanym. Należy unikać załamań, części odizolowane przewodów zaizolować taśmą izolacyjną lub koszulką termokurczliwą.
4. Po włożeniu baterii wykonać połączenia (w przypadku łączenia szeregowego na końcu wykonać połączenie między bateriami).
5. Wykonać rozruch systemu.
6. Do zamknięcia drzwiczek użyć dostarczonych wkrętów.

## PRODUCENT

### MERAWEX Sp. z o.o.

Toruńska 8, 44-122 Gliwice

NIP 631-000-04-40

[www.merawex.com.pl](http://www.merawex.com.pl)

[merawex@merawex.com.pl](mailto:merawex@merawex.com.pl)

tel. +48 32 23 99 400

fax +48 32 23 99 409



Certyfikaty ISO 9001 i 14001

Karta katalogowa: KK\_M OA\_09.03.2023\_PL.docx

Data ostatniej aktualizacji: 09.03.2023 r.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia

Nr dok 0694.93.01-01.1

Strona 1/1